

# BADU<sup>®</sup> Mat T 1 G Sidemount



Das Ventil steuert den Wasserfluss und kehrt diesen je nach gewählter Einstellung um. Dadurch fließt das Wasser in umgekehrter Richtung durch den Filterbehälter und die Rückspülung kann erfolgen. Diese und weitere Funktionen sind mit den Filtrückspülarmaturen einfach, leicht und übersichtlich einzustellen. Nach erfolgtem Rückspülen ist Frischwasser nachzuspeisen, damit das ursprüngliche Wasserniveau wieder erreicht wird. Am besten automatisch mit unserer BADU BNR 300 oder BADU BNR 400. Die Rückspülarmaturen sind zum direkten seitlichen Anbau an einen Filterbehälter bestimmt.

## Sonstiges

Sandfilter müssen regelmäßig rückgespült werden, um das Sandbett aufzulockern und abgefilterte Verunreinigungen in den Abwasserkanal zu leiten. Hierzu muss Wasser in umgekehrter Richtung durch den Filter geleitet werden.

Diese und weitere Funktionen sind mit der Filtrückspülarmatur BADU Mat T 1 einfach, leicht und übersichtlich einzustellen.

Nach erfolgtem Rückspülen ist Frischwasser nachzuspeisen, damit das ursprüngliche Wasserniveau wieder erreicht wird, am besten automatisch mit unserer BADU-Niveau-Regelung BNR 55 oder BNR 200 S.

Die Rückspülarmatur BADU Mat T 1 ist zum direkten Aufbau auf einen Filterbehälter bestimmt. Das BADU Mat T 1 G wird mit Klebeanschluss d 50/Klebeverschraubung d 50 und das BADU Mat T 1 mit Tülle für Schlauch Ü 38 geliefert.

Alle mit dem Badewasser in Berührung kommende Teile sind aus korrosionsbeständigem Kunststoff (ABS) oder rostfreiem Stahl.

Wassertemperatur: max. 40 °C

Gehäuseinnendruck: max. 2,5 bar

Durch optimale Wasserführung entstehen geringe Fließgeräusche und nur geringe Strömungsverluste (siehe Durchflusskennlinien).

## Downloads

- [Betriebsanleitung](#)
- [Maßzeichnung](#)
- [Kennlinie](#)
- [Katalogseite](#)