

BADU® Massagestationen



1 / 2

Wand- und Bodendüse

Ausführung I Ø 40 mm
Ausführung II Ø 28 mm

Einsatzgebiet

Zum Wand- und Bodeneinbau in alle Beckenausführungen, als Attraktion, für die Unterwassermassage nach ärztlichem Rat. Die BADU Wand-/BADU Bodendüsen können in Verbindung mit dem BADU Ansauggehäuse eingebaut werden.



3

Wanddüse

Ausführung III 5 x Ø 19 mm
Anschlüsse Rp 2 oder Klebemuffe d 75 mm

Einsatzgebiet

Zum Wandeinbau in alle Beckenausführungen, als Attraktion, für die Unterwassermassage nach ärztlichem Rat. Die BADU Wanddüse kann in Verbindung mit dem BADU Ansauggehäuse eingebaut werden.



Ansauggehäuse

Anschlüsse Klebeanschluss d 110 mm
Ansaugfläche ca. 100 cm².
Maximaler Volumenstrom bei einer Ansauggeschwindigkeit von 0,5 m/s = 15 m³/h.

Einsatzgebiet

Über das BADU Ansauggehäuse fließt das Schwimmbadwasser der bauseits vorzusehenden Umwälzpumpe wie z. B. einer BADU 21 Pumpen, siehe Seite 86-95, oder der BADU Gamma, siehe Seite 34-35, zu.

| Technische Daten | Massagestationen | Ausführung I | Ausführung II | Ausführung III |
|---|------------------|--------------|---------------|----------------|
| Düse(n) Ø (mm) | | 40 | 28 | 5 x 19 |
| Volumenstrom Q (m ³ /h) | | 35-55 | 20-35 | 35-55 |
| Förderhöhe H - Ausströmdruck an der Düse(n) (bar) | | 0,80-1,20 | 0,80-1,00 | 0,80-1,20 |
| Nettogewicht (kg) | | 4,00 | 5,00 | 3,00 |

| Artikel-Nr. | Typ |
|--------------|---|
| 230.8000.000 | BADU Wand-/BADU Bodendüse, Ausführung I mit einer Düse Ø 40 mm |
| 230.8200.000 | BADU Wand-/BADU Bodendüse, Ausführung II mit einer Düse Ø 28 mm |
| 230.8100.000 | BADU Wanddüse, Ausführung III mit 5 Düsen à Ø 19 mm |
| 230.8310.000 | BADU Ansauggehäuse ¹⁾ |



Pumpen, Schaltgeräte und Pneumatiktaster auf Anfrage.

¹⁾ Installation gemäß DIN EN 16713-2: Es müssen grundsätzlich mindestens zwei Ansauggehäuse installiert werden.



Maße Ausführung I/II

Ausführung III, nur Wanddüse



- 1 Stützrohr im Lieferumfang enthalten. Bauseits kürzen. $l = 56 + X$; $d = 90$ mm.
- 2 Anschluss von unten möglich. Bitte bei Bestellung angeben.

- 1 Stützrohr im Lieferumfang enthalten. Bauseits kürzen. $l = 4 + X$; $d = 50$ mm.
- 2 Anschluss von unten möglich. Bitte bei Bestellung angeben.

Die Maßangaben in Klammern gelten für die Ausführung II.

Maße Ansauggehäuse

Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

