

BADU® BK 250 / BK 370



^ Absorberverbinder



^ Endstopfen



^ Polyesterband



^ Kunststoff-Doppelöse



^ Be- und Entlüfter



^ Winkel



^ 2-Wege-Kugelhahn
LH II 50 Solar
mit Stellantrieb



^ 2-Wege-Kugelhahn
LH II 50 Massagesta-
tion mit Stellantrieb



^ 2-Wege-Kugelhahn
LH II 63 Solar
mit Stellantrieb



2-Wege-Kugelhahn
LH II 63 Massagesta-
tion mit Stellantrieb

Artikel-Nr.	Typ
250.0001.000	Absorberverbinder mit zwei rostfreien Schlauchklemmen d 50 mm
250.0002.000	Endstopfen aus PVC, d 50
250.0005.001	1 Rolle Polyesterband, 50 m
250.0006.000	Kunststoff-Doppelöse
250.0007.000	Be- und Entlüfter R $\frac{3}{8}$
250.0008.000	Winkel für Be- und Entlüfter, mit Stutzen d 50/Anschlussgewinde Rp $\frac{3}{8}$
250.5100.000	Reparatur-Set II: Kartusche mit Dichtungsmasse auf PU-Basis ¹⁾
250.0014.050	2-Wege-Kugelhahn LH II 50 Solar mit Stellantrieb 1~ 230 V
250.0014.150	2-Wege-Kugelhahn LH II 50 Massagestation mit Stellantrieb 1~ 230 V
250.0014.063	2-Wege-Kugelhahn LH II 63 Solar mit Stellantrieb 1~ 230 V
250.0014.163	2-Wege-Kugelhahn LH II 63 Massagestation mit Stellantrieb 1~ 230 V

¹⁾ Elastische Klebmasse für kleinere Reparaturen an der Absorberplatte.